


- ▶ BLUMOTION pro dvířka
- ▶▶ BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu



BLUMOTION 970A



- BLUMOTION – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem


Informace k objednávce

BLUMOTION 970A

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	970A1002

Plánování

Vzdálenost otvorů BA



N° XX	Využití úhlového závěsu
XX	Vzdálenost otvorů BA (mm)

Montážní pozice


BLUMOTION 970A instalujeme na straně závěsu; zaručuje perfektní pohyb i v případě použití úhlových závěsů. Nejdříve byste měli BLUMOTION 970A zavrtat na straně horní desky (půdy) korpusu. Správnou pozici předem definuje vzdálenost otvorů (BA). Není-li účinek BLUMOTION dostatečný, doporučujeme montáž přídatného BLUMOTION 970A na straně dna.

Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Úhelníková šablona	650	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství – přímé adaptéry	196	Vrtací šablona pro montážní podložky	651	
Příslušenství – křížové adaptéry	196	PRO-CENTER	602	
Vzdálenost otvorů BA	193	MINIPRESS PRO	606	Short-URL
Zpracování		MINIPRESS P	618	www.blum.com/a220
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	652	MINIPRESS M	622	



- ▶ BLUMOTION pro dvířka
- ▶▶ BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky



BLUMOTION 970.




- BLUMOTION – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem

Informace k objednávce

BLUMOTION 970.

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	970.1002


Plánování



Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Úhelníková šablona	650	Montáž, demontáž a seřízení	
Příslušenství – přímé adaptéry	196	Vrtací šablona pro montážní podložky	651		
Příslušenství – křížové adaptéry	196	PRO-CENTER	602	Short-URL	
Montážní pozice	195	MINIPRESS PRO	606		
Zpracování		MINIPRESS P	618	www.blum.com/a220	
Vrtací šablona pro BLUMOTION	653	MINIPRESS M	622		

BLUMOTION pro dvířka ◀
BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky ◀◀




Systémy závěsů



BLUMOTION 970.

Plánování

Montážní pozice



Do šířky korpusu, menší než 600 mm, pro všechny závěsy CLIP top


BLUMOTION pro dvířka je zkonstruován pro závěsy Blum a pouze ty zaručí perfektní, tichý a měkký pohyb.

Obecný pokyn pro montáž:

Odstup k závěsu max. 600 mm

Minizávěsy | závěsy pro skleněná dvířka: 1/2 šířky dvířek

V obvyklém případě stačí jeden BLUMOTION pro celá dvířka. Avšak některé faktory, jako např. vysoká dvířka, nestabilní dvířka (dřevěný rám, spojená čela, dvířka s masivním hliněným rámečkem, atd.), si mohou vyžádat použití druhého BLUMOTION.



Přímý adaptér

20/32




- Montáž s vrtvy $\varnothing 3.5$ nebo $\varnothing 4$ mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1201
Zinek	Poniklovaný	970.5201

Plánování



Křížový adaptér

37/32




- Montáž s vrtvy $\varnothing 3.5$ nebo $\varnothing 4$ mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1501
Zinek	Poniklovaný	970.5501

Plánování



Křížový adaptér

37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.15E1
Zinek	Poniklovaný	970.55E1

Plánování



Křížový adaptér

9.5/32




- Montáž s vrtvy $\varnothing 3.5$ nebo $\varnothing 4$ mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.1701
Zinek	Poniklovaný	970.5701

Plánování





Dvojitý křížový adaptér

37/32




- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vrtvy Ø 3,5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7036 platinově šedá	970.2501

Plánování



Dvojitý křížový adaptér

9,5/32



- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vrtvy Ø 3,5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Zinek	Poniklovaný	970.6701

Plánování

